

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Oszlopra történő rögzítés

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Oszlopra történő rögzítés AX-hez, KX-hez, műanyag AX-hez, AX IT-hoz, CS fal házhoz

Kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	AX 2584.100
Termékleírás	Kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.
Műszaki adatok	Az alábbi oszlopátmérőhöz: Ø 40-től 170 mm-ig Az alábbi oszlopátméretehöz: □ 50-től 150 mm-ig
Anyag	Profilsínek, szorítóprofil: acéllemez Feszítőpánt: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Profilsín, szorítóprofil: galvanizált cink-nikkel, passzívált
Egységcsomag	2 db profilsín, 600 mm hosszú 4 db szorítóprofil 2 db feszítőpánt 4 db feszítő szögidom 4 db M10-es menetfúró csavar szekrényre történő szereléshez
Megjegyzés	Csak 600 mm széles házakhoz alkalmas.

Jellemzők

Használható	Házípus: AX KX Műanyag AX AX IT CS fali ház AX kültéri tokozás AE KL EB AX fali ház, 3 részes
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,88 kg
Bruttó tömeg	1,96 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	AX Oszlopra történő rögzítés AX, KX típushoz

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTFA
--------------	------------------