

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

TP univerzális pultok

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - TP univerzális pultok

TP univerzális pultok, nagyfokú stabilitás és IP 55 védetség a szinte egy darabból gyártott korpusz révén. Rugalmas előlap-kialakítás, fiókkal vagy pultelőtétellel. Könnyen hozzáférhető az osztott ajtók révén. Cserélhető zárbetét

Jellemzők

Cikkszám	TP 2694.500
Kivitel	rövid elülső ajtóval
Termékváltozás	Az univerzális pult a VX25 sorolható szekrényrendszer új szerelőlapját tartalmazza.
Anyag	Ház, fenéklemezek: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Szerelőlap Fenéklemezek
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	499 mm x 1.196 mm
Mélység (felül)	417,5 mm
Mélység (alul)	500 mm
IK-kód	IK08
Megjegyzés	Univerzális pulthoz rövid elülső ajtóval: A védetség fenntartásához a pultelőtétet fel kell szerelni.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Alapanyag	Acéllemez

Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.300 mm Mélység (felül): 417,5 mm Mélység (alul): 500 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	72,2 kg
Bruttó tömeg	76 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Termékleírás	AP UNIV.PULT AJTÓVAL,SZER.LAPPAL,RAL7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	TÜV UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK