

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010 Figyelőablak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.010 - Figyelőablak AX-hez

AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Cikkszám | FT 2730.010 |
| Kivitel | 30-as profil |
| Termékleírás | AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. |
| Anyag | Keret: alumínium, natúr, eloxált Üveglap: akrilüveg |
| Egységcsomag | 3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 54 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 1039.000 1339.000 1009.000 |
| Használható | Házípus: AX Szélesség: = 600 mm Magasság: = 380 mm |
| Méret | Szélesség: 597 mm Magasság: 377 mm Mélység: 36 mm |
| Látható felület | Ablak szélessége: 537 mm Ablak magassága: 317 mm |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Részegységek felépítési mélysége (max.) | 32 mm |
| Látható felület | Szélesség: 537 mm Magasság: 317 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2,6 kg |
| Bruttó tömeg | 2,72 kg |
| Vámtarifaszám | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Termékleírás | FT Betekintő ablak, WHD: 597x377x36mm, AX szekrények ajtajára, felületére |