

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.510 Rendszerablak

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.510 - Rendszerablak VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.



Jellemzők

| | |
|------------------|--|
| Cikkszám | FT 2735.510 |
| Kivitel | 30-as profil |
| Termékleírás | Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre. |
| Anyag | Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel. |
| Felület | Alapkeret: porszórt, RAL 7035 Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr |
| Value base frame | Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenálló képesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) 180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak. |

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Value base frame | Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható). Magassága egyszerűen állítható. Stabilizálja az ajtó kivágást. Eltakarja a vágásélet. A tömítésen nincs szennyeződés, a tábla kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem esik szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé. Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 54 |
| Megjegyzés | Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) Kültéri elhelyezésre nem alkalmas |
| Használható | Házípus: VX TS VX SE Szélesség: = 600 mm |
| Méret | Szélesség: 500 mm Magasság: 370 mm Mélység: 47 mm |
| Látható felület | Ablak szélessége: 363 mm Ablak magassága: 298 mm |
| Részegységek felépítési mélysége (max.) | 33 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,61 kg |
| Bruttó tömeg | 3,81 kg |
| Vámtarifaszám | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Termékleírás | FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 500x370x47 mm, 600 mm szélességhez |

Jóváhagyások

Tanúsítványok

Védettség

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat