

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.570 Rendszerablak

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.570 - Rendszerablak VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.



## Jellemzők

Cikkszám	FT 2735.570
Kivitel	30-as profil
Termékleírás	Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.
Anyag	Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel.
Felület	Alapkeret: porszórt, RAL 7035 Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr
Value base frame	Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenálló képesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) 180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak.

# Jellemzők

Value base frame	Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható). Magassága egyszerűen állítható. Stabilizálja az ajtó kivágást. Eltakarja a vágásélet. A tömítésen nincs szennyeződés, a tábla kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem esik szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé. Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54
Megjegyzés	Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) Kültéri elhelyezésre nem alkalmas
Használható	Házípus: VX TS VX SE Szélesség: = 800 mm
Méret	Szélesség: 700 mm Magasság: 370 mm Mélység: 47 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 563 mm Ablak magassága: 298 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.)	33 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,619 kg
Bruttó tömeg	4,9 kg
Vámtarifaszám	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Termékleírás	FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 700x370x47 mm, 800 mm szélességhez

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Védettség