

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.580 Rendszerablak

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.580 - Rendszerablak VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.



## Jellemzők

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám         | FT 2735.580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kivitel          | 30-as profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termékleírás     | Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.                                                                                                                                                                                              |
| Anyag            | Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Felület          | Alapkeret: porszórt, RAL 7035<br>Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Value base frame | Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenálló képesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély.<br>Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivételek Ma = 270 mm esetén)<br>180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak. |

# Jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Value base frame                        | Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható).<br>Magassága egyszerűen állítható.<br>Stabilizálja az ajtó kivágást.<br>Eltakarja a vágásélet.<br>A tömítésen nincs szennyeződés, a tábla kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem esik szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé.<br>Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban |
| IP védetség EN 60 529 szerint           | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Megjegyzés                              | Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén)<br>Kültéri elhelyezésre nem alkalmas                                                                                                                                                                                                                                         |
| Használható                             | Házípus: VX<br>TS<br>VX SE<br>Szélesség: = 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Méret                                   | Szélesség: 700 mm<br>Magasság: 470 mm<br>Mélység: 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Látható felület                         | Ablak szélessége: 563 mm<br>Ablak magassága: 398 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Részegységek felépítési mélysége (max.) | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Csomagolási egység                      | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettó tömeg                             | 5,324 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruttó tömeg                            | 5,66 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vámtarifaszám                           | 76101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                  | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 8                                  | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECLASS 8.0                              | 27182301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Termékleírás                            | FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 700x470x47 mm, 800 mm szélességhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Védettség