

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010 Figyelőablak

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2761.010 - Figyelőablak AX-hez

AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.



## Jellemzők

Cikkszám	FT 2761.010
Kivitel	60-as profil
Termékleírás	AX házra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre.
Anyag	Keret: alumínium, natúr, eloxált Üveglap: akrilüveg
Egységcsomag	3524 E számú biztonsági betétes műanyag fogantyúkkal együtt
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54
Az alábbi cikkszámokhoz	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 600 mm Magasság: = 600 mm
Méret	Szélesség: 597 mm Magasság: 597 mm Mélység: 62 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 537 mm Ablak magassága: 537 mm

# Jellemzők

Részegységek felépítési mélysége (max.)	58 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,061 kg
Bruttó tömeg	4,18 kg
Vámtarifaszám	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	FT RENDSZERABLAK, 597x597x62 mm, AX házra ajtó helyett és felületekre