

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000 Akrilüveg borítás

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Akrilüveg borítás

A kijelző- és kezelőegységek védelmében, standard 19"-os vagy metrikus méretekben.

Jellemzők

Cikkszám	FT 2780.000
Kivitel	colos
Termékleírás	3524 E biztonsági zárral.
Anyag	Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel Üveglap: akrilüveg, füstszínű
Egységcsomag	Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal. 3524 E biztonsági betéttel
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54
Méret	Szélesség: 320 mm Magasság: 158 mm Mélység: 47,5 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 280 mm Ablak magassága: 137,5 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.)	43 mm
Beépítési méretek	Installation depth for components: 269,2 mm Komponensek bépítési szélessége: ½ 19"
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,937 kg
Bruttó tömeg	1,137 kg
Vámtarifaszám	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Termékleírás	FT PLEXI FEDÉL, 320MMx3U