

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2788.000 Akrilüveg borítás

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2788.000 - Akrilüveg borítás

A kijelző- és kezelőegységek védelmében, standard 19"-os vagy metrikus méreteken.

Jellemzők

Cikkszám	FT 2788.000
Kivitel	metrikus
Termékleírás	3524 E biztonsági zárral.
Anyag	Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel Üveglap: akrilüveg, füstszínű
Egységcsomag	Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal. 3524 E biztonsági betéttel
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 200 mm Mélység: 47,5 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 560 mm Ablak magassága: 179,5 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.)	43 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,517 kg
Bruttó tömeg	1,717 kg
Vámtarifaszám	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Termékleírás	FT Akrilüveg borítás, metrikus, 600x200x47,5mm