

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2789.000 Akrilüveg borítás

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2789.000 - Akrilüveg borítás

A kijelző- és kezelőegységek védelmében, standard 19"-os vagy metrikus méretekben.

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | FT 2789.000 |
| Kivitel | metrikus |
| Termékleírás | 3524 E biztonsági zárral. |
| Anyag | Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel Üveglap: akrilüveg, füstszínű |
| Egységcsomag | Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal. 3524 E biztonsági betéttel |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 54 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 400 mm Mélység: 47,5 mm |
| Látható felület | Ablak szélessége: 560 mm Ablak magassága: 379,5 mm |
| Részegységek felépítési mélysége (max.) | 43 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2,46 kg |
| Bruttó tömeg | 2,68 kg |
| Vámtarifaszám | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Termékleírás | FT Akrilüveg borítás, metrikus, 600x400x47,5mm |