


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Figyelőablak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Figyelőablak Nemesacél

Kijelző- és kezelőeszközök, vagy kitörések takarására, valamint szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől való védelemre. Nemesacél anyag 1.4301 (AISI 304).



Jellemzők

Cikkszám	FT 2793.560
Termékleírás	Gyárilag 130°-os belső zsanérokkal és körbefutó tömítéssel szerelve.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304) Egyrétegű biztonsági üveg
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54
Megjegyzés	Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén)
Méret	Szélesség: 522 mm Magasság: 600 mm Mélység: 38 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 408 mm Ablak magassága: 543 mm

Jellemzők

Részegységek felépítési mélysége (max.)	31 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,175 kg
Bruttó tömeg	6,5 kg
Vámtarifaszám	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	FT BIZTONSÁGI ÜVEGABLAK, RM., 520X600