

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2796.000 Akrilüveg borítás

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2796.000 - Akrilüveg borítás

A kijelző- és kezelőegységek védelmében, standard 19"-os vagy metrikus méretekben.

Jellemzők

Cikkszám	FT 2796.000
Kivitel	colos
Termékleírás	3524 E biztonsági zárral.
Anyag	Keret: extrudált alumínium-profil présöntvény sarokelemekkel Üveglap: akrilüveg, füstszínű
Egységcsomag	Zsanérokkal és rögzítési segédanyaggal. 3524 E biztonsági betéttel
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54
Méret	Szélesség: 534 mm Magasság: 425 mm Mélység: 47,5 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 494 mm Ablak magassága: 404,5 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.)	43 mm
Beépítési méretek	Installation depth for components: 482,6 mm Komponensek bépítési szélessége: 19"
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,475 kg
Bruttó tömeg	2,675 kg
Vámtarifaszám	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Termékleírás	FT 19" AKRYL FEDÉL, 9U