

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.102

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.102 - Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 200 mm AX-hez

Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.

Jellemzők

Cikkszám	AX 2820.102
Termékleírás	Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.
Anyag	Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarokfedél: műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas 4 db sarok takarás 1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret	Magasság: 200 mm
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 1.000 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	9,8 kg
Bruttó tömeg	10,8 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	AX LÁBAZAT, ELSŐ-HÁTSÓ, 200x1000 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------
