

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.121

Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.121 - Lábazati sarokelem elülső és hátsó lábazati takaróelemmel, 100 mm AX-hez

Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.

Jellemzők

Cikkszám	AX 2820.121
Termékleírás	Lábazati sarokelem nagy nyílással a csavarozás helyéhez történő optimális hozzáféréshez, műanyag sarokfedéllel letakarható.
Anyag	Lábazati sarokelem: acéllemez Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez Sarokfedél: műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas 4 db sarok takarás 2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Lábazategység lezárásához oldalsó lábazati elemekre van szükség Az 1. generációs lábazati rendszer komponensei nem kombinálhatók a 2. generációs lábazati rendszer komponenseivel
Méret	Magasság: 100 mm
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 1.200 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	6,59 kg
Bruttó tömeg	6,66 kg
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	AX LÁBAZAT, ELSŐ-HÁTSÓ, 100x1200 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------
