

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3052.000 - Gyűjtősíntartók

Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Jellemzők

Cikkszám	SV 3052.000
Anyag	Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Pólusok száma	3-pólusú 185 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	50 x 10 60 x 10 80 x 10
Névleges áram max.	1 600 A
Megjegyzés a cikkszámhoz	A gyűjtősíntartó alapeleme 1 pólusú tartóként is használható.
Méret	Szélesség: 24 mm Magasság: 515 mm Mélység: 51 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,26 kg
Bruttó tömeg	1,338 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001166

Jellemzők

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RÉZSÍNTARTÓ 1600 A-IG,SÍNTÁV.=185 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
