


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3055.000 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3055.000 - Gyűjtősíntartók

Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Jellemzők

Cikkszám	SV 3055.000
Anyag	Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Pólusok száma	3-pólusú 150 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	60 x 10 80 x 10
Névleges áram max.	2 500 A
Méret	Szélesség: 30 mm Magasság: 420 mm Mélység: 160 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	4,16 kg
Bruttó tömeg	4,503 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

Jellemzők

ECLASS 8.0

27400607

Termékleírás

SV RÉZSÍNTARTÓ 2500 A-IG,SÍNTÁV.=150 MM

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK