Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3057.000
Gyűjtősíntartók


Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3057.000 - Gyűjtősíntartók

Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Jellemzők

Cikkszám	SV 3057.000
Anyag	Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Pólusok száma	3-pólusú 150 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Névleges áram max.	3000 A
Méret	Szélesség: 30 mm Magasság: 420 mm Mélység: 170 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	4,496 kg
Bruttó tömeg	4,695 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

Jellemzők

ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RÉZSÍNTARTÓ,3000A,3 PÓL.SÍNTÁV.=150MM

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK