

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3073.000 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3073.000 - Gyűjtősíntartók

Gyűjtősínrendszerekhez 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



## Jellemzők

Cikkszám	SV 3073.000
Anyag	Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Pólusok száma	3-pólusú 100 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10
Névleges áram max.	1 250 A
Méret	Szélesség: 22 mm Magasság: 320 mm Mélység: 70 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,612 kg
Bruttó tömeg	1,83 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166

## Jellemzők

---

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RÉZSÍNTARTÓ 1250A-IG, SÍNTÁV=100 MM

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---