

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3085.000

Gyűjtősín-takaróprofilok

Állapot: 2026.06.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3085.000 - Gyűjtősín-takaróprofilok

Gyűjtősínek teljes felületű burkolásához, egyedileg tetszőleges hosszra vágható.

Jellemzők

Cikkszám	SV 3085.000
Termékleírás	Érintésvédelem a gyűjtősínek burkolása révén.
Anyag	Hő-módosított kemény PVC UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Megfelelő gyűjtősínekhez	E-Cu gyűjtősínek
Megfelelő gyűjtősínekhez	40 - 60 x 10
Méret	Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	6 kg
Bruttó tömeg	6,4 kg
Vámtarifaszám	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Termékleírás	SV RÉZSÍNTAKARÓ PROFIL, 40-60x10 MM