

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3086.000 Rendszerborítások

Állapot: 2020.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3086.000 - Rendszerborítások

Vezetékcsatlakozókhoz és lemezkapcsokhoz.

Jellemzők

Cikkszám	SV 3086.000
Termékleírás	Vezetékcsatlakozó- és szorítólemezes sorkapcsokhoz.
Anyag	ABS UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Megjegyzés	3 pólusú rendszerekhez 60/100 mm sínközéptávval Használat csak alsó tálca nélküli rendszereknél lehetséges Feneklemezzel rendelkező rendszereknél a rendszerborításokat mechanikusan le kell rövidíteni
Méret	Szélesség: 50 mm Mélység: 80 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,015 kg
Vámtarifaszám	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Termékleírás	SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,50X80 MM-ES,4 DB/CS.