

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3092.000

Gyűjtősín-takaróprofilok

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3092.000 - Gyűjtősín-takaróprofilok

Gyűjtősínek teljes felületű burkolásához, egyedileg tetszőleges hosszra vágható.

Jellemzők

| | |
|--------------------------|--|
| Cikkszám | SV 3092.000 |
| Termékleírás | Érintésvédelem a gyűjtősínek burkolása révén. |
| Anyag | Hő-módosított kemény PVC UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Megjegyzés | Egyedileg a szükséges hosszra vágható |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | E-Cu gyűjtősínek |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Méret | Hossz: 1.000 mm |
| Csomagolási egység | 10 db |
| Nettó tömeg | 4,25 kg |
| Bruttó tömeg | 4,34 kg |
| Vámtarifaszám | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ETIM 8 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |
| Termékleírás | SV RÉZSÍNTAKARÓ PROFIL,10 DB/CS. |