


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.380

Kapcsolószekrény-fűtés

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.380 - Kapcsolószekrény-fűtés szellőztetővel

A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátoros kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 235 - 800 W.



Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | SK 3105.380 |
| Termékleírás | A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a következményes, korrózió vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. |
| Anyag | Alumínium, eloxált |
| Egységcsomag | PTC fűtés ventilátorral Rögzítési segédanyag |
| Állandó fűtési teljesítmény | Állandó fűtésteljesítmény ventilátorral |
| Beépített ventilátor | Igen |
| Megjegyzés | A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el. |

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Alkalmazás -40 °C üzemi hőmérsékleten lehetséges. Külön kérésre gyártói nyilatkozat kapható. |
| Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén | 250 W - 265 W |
| Névleges üzemi feszültség | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Méret | Szélesség: 103 mm Magasság: 200 mm Mélység: 103 mm |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 20 |
| Védelmi osztály | II (védőszigetelt) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -33 °C...65 °C |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,96 kg |
| Bruttó tömeg | 1,194 kg |
| Vámtarifaszám | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Termékleírás | SK SZEKRÉNYFÜTÉS, 250W, 230V |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |