

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.024 Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.024 - Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

A hő szekrényen belüli megrekedésének megakadályozására és az aktív klimatizálási elemek levegővezetésének elősegítésére.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3108.024
Termékleírás	A hő megrekedésének megakadályozására és az aktív kapcsolószekrény-klimatizálási elemek légterelésének támogatására. Két tengelyirányban állítható. Rögzítés a keretprofilon. Több ventilátor soros kapcsolása gyorskapcsoló-sorkapoccsal lehetséges.
Egységcsomag	Komplett csatlakoztatásra kész egység axiális ventilátorral Bepattintható billentőszerkezettel Rögzítési segédanyag
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 3,5 W
Névleges áram max.	egyenáram esetén: 0,15 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,8 kg
Bruttó tömeg	0,978 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320

## Jellemzők

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK BELSŐ SZELLŐZTETŐ KAPCSOLÓSZEKRÉNYHEZ

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------

---