

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100 Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

A hő szekrényen belüli megrekedésének megakadályozására és az aktív klimatizálási elemek levegővezetésének elősegítésére.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3108.100
Termékleírás	A hő megrekedésének megakadályozására és az aktív kapcsolószekrény-klimatizálási elemek légterelésének támogatására. Két tengelyirányban állítható. Rögzítés a keretprofilon. Több ventilátor soros kapcsolása gyorskapcsoló-sorkapoccsal lehetséges.
Egységcsomag	Komplett csatlakoztatásra kész egység axiális ventilátorral Bepattintható billentőszerkezettel Rögzítési segédanyag
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 19 W 60 Hz esetén: 18 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,12 A 60 Hz esetén: 0,11 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,94 kg
Bruttó tömeg	1,126 kg
Vámtarifaszám	84145915

Jellemzők

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK BELSŐ SZELLŐZTETŐ TS-HEZ,230V,50/60HZ

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------
