

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3108.115

## Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

Állapot: 2026.04.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.115 - Belső ventilátor kapcsolószekrényhez

A hő szekrényen belüli megrekedésének megakadályozására és az aktív klimatizálási elemek levegővezetésének elősegítésére.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3108.115
Termékleírás	A hő megrekedésének megakadályozására és az aktív kapcsolószekrény-klimatizálási elemek légterelésének támogatására. Két tengelyirányban állítható. Rögzítés a keretprofilon. Több ventilátor soros kapcsolása gyorskapcsoló-sorkapoccsal lehetséges.
Egységcsomag	Komplett csatlakoztatásra kész egység axiális ventilátorral Bepattintható billentőszerkezettel Rögzítési segédanyag
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 19 W 60 Hz esetén: 18 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,24 A 60 Hz esetén: 0,23 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,96 kg
Bruttó tömeg	1,136 kg
Vámtarifaszám	84145915

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK BELSŐ VENTILLÁTOR 115 V

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------

---