

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3110.000 Termosztát

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3110.000 - Termosztát Kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó

Ez a hőmérséklet-szabályzó főként szellőztetők, fűtések és hőcserélők vezérlésére szolgál, de jeladóként is használható a kapcsolószekrény belső hőmérsékletének felügyeletéhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3110.000
Termékleírás	Ez a hőmérséklet-szabályzó főként szellőztetők, fűtések és hőcserélők vezérlésére szolgál, de jeladóként is használható a kapcsolószekrény belső hőmérsékletének felügyeletéhez.
Előnyei	Időtakarékos csatlakozási technika, külső csatlakozóval rendelkező csavaros csatlakozósáv használatával. Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén
Műszaki adatok	Bimetál szabályozó hőmérséklet-érzékeny szervként termikus visszavezetéssel Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként Megengedett érintkezőterhelés: 5 – 3. kapocs (fűtés): AC ~ 10 (4) A (induktív terhelés $\cos \varphi = 0,6$ esetén) / Kl. 5 – 4 (hűtés): AC ~ 5 (4) A (induktív terhelés $\cos \varphi = 0,6$ esetén) / DC = max. 30 W Kapcsolási különbség: kb. 1 K $\pm$ 0,8 K
Szín	RAL 7035
Csomagolási egység	1 db
Méret	Szélesség: 71 mm Magasság: 71 mm Mélység: 33,5 mm
Beállítható tartomány	5 °C...60 °C
Névleges üzemi feszültség	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Nettó tömeg	0,095 kg

# Jellemzők

---

Bruttó tömeg	0,12 kg
Vámtarifaszám	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Termékleírás	SK HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---