

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Digitális belső kapcsolószekrény- hőmérséklet kijelző és szabályzó

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Digitális belső kapcsolószekrény- hőmérséklet kijelző és szabályzó

A kapcsolószekrény ajtajába, ill. oldallapba szerelhető.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3114.200
Termékleírás	A kapcsolószekrény-ajtóba ill. -falba szerelhető.
Műszaki adatok	Háromjegyű 7 szegmenses kijelző °C/°F kijelzés 1800 mm hosszú NTC érzékelővel Két relékimenet váltóként és záróként (max. érintkezőterhelés 230 V, 6A) Szabadon választható kapcsolási differencia
Szín	RAL 7035
Csomagolási egység	1 db
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...50 °C
Beállítható tartomány	5 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Nettó tömeg	0,258 kg
Bruttó tömeg	0,259 kg
Vámtarifaszám	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Termékleírás	SK DIGITÁLIS HŐMÉRSÉKELT KIJELZŐ

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK