

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Higrosztát

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higosztát

A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a belső felületeken vagy az elektromos komponenseken.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3118.000
Termékleírás	A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a részegységeken vagy az elektromos komponenseken.
Előnyei	Időtakarékos csatlakozási technika, külső csatlakozóval rendelkező csavaros csatlakozósáv használatával. Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén
Műszaki adatok	Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként Megengedett érintkezőterhelés: AC ~ 5 (0,2) A (induktív terhelés $\cos \varphi = 0,6$ esetén) / DC = max. 20 W Beállítható tartomány: 50 – 100% relatív páratartalom Kapcsolási különbség: kb. 4%
Szín	RAL 7035
Csomagolási egység	1 db
Méret	Szélesség: 71 mm Magasság: 71 mm Mélység: 33,5 mm
Névleges üzemi feszültség	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Nettó tömeg	0,095 kg
Bruttó tömeg	0,104 kg
Vámtarifaszám	90321080

Jellemzők

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Termékleírás	SK Higosztát, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), szín RAL 7035, SzéxMaxMé: 71 x 71 x 33,5 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK