

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Higrosztát

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higosztát

A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a belső felületeken vagy az elektromos komponenseken.

Jellemzők

| | |
|---------------------------|---|
| Cikkszám | SK 3118.000 |
| Termékleírás | A fűtést ill. a ventilátort egy fixen beállítható relatív páratartalom túllépésekor kapcsolja be a kapcsolószekrényben. Ezáltal a relatív páratartalom a harmatpont fölé emelkedik és így elkerülhető a lecsapódás a részegységeken vagy az elektromos komponenseken. |
| Előnyei | Időtakarékos csatlakozási technika, külső csatlakozóval rendelkező csavaros csatlakozósáv használatával. Rugalmas szerelés merőleges vagy vízszintes 35 mm tartósínre EN 50 022 szerint, valamint bepattanó rögzítés a szekrényprofilba vagy a szerelőlapon a mellékelt adapter révén |
| Műszaki adatok | Érintkező felszereltség: 1 pólusú átkapcsoló érintkező (váltó) ugráskapcsolóként Megengedett érintkezőterhelés: AC ~ 5 (0,2) A (induktív terhelés $\cos \varphi = 0,6$ esetén) / DC = max. 20 W Beállítható tartomány: 50 – 100% relatív páratartalom Kapcsolási különbség: kb. 4% |
| Szín | RAL 7035 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Méret | Szélesség: 71 mm Magasság: 71 mm Mélység: 33,5 mm |
| Névleges üzemi feszültség | 24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC) |
| Nettó tömeg | 0,095 kg |
| Bruttó tömeg | 0,104 kg |
| Vámtarifaszám | 90321080 |

Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210708 |
| Termékleírás | SK Higosztát, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), szín RAL 7035, SzéxMaxMé: 71 x 71 x 33,5 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |