

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010 Fojtótekercs

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Fojtótekeracs Blue e+ Dynamic fali klíma

Fojtótekeracs a DNV-CG-0339 Class A szerinti EMC követelmények betartásához.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3124.010
Csomagolási egység	1 db
Az alábbi cikkszámokhoz	3184.837 / 3484.837 3185.837 / 3485.837 3186.937 / 3486.937 3187.937 / 3487.937
Méret	Szélesség: 40 mm Magasság: 44 mm Hossz: 76 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...85 °C
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 00
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,382 kg
Vámtarifaszám	85059090
Termékleírás	SK hálózati fojtó, Blue e+ Dynamic fali klímához, 230 V, 1~, 50/60 Hz