

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.230

Kompakt hűtés

Állapot: 2026.03.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.230 - Kompakt hűtés mikro adatközponthoz

Kompakt hűtőberendezés, alkalmas klimatizált vagy megfelelő szellőztetésű, valamint csekély vagy nem létező zajszint-követelménnyel rendelkező termekben való használatra.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3126.230
Termékleírás	A Micro Data Center Level B és Level E hűtéséhez. A split klíma egy belső egységből (elpárologtató) és egy külső egységből áll, a belső egység a Micro Data Center belsejében az oldalfalra van rögzítve, a külső egység pedig a szervizajtóra.
Előnyei	Hermetikusan elválasztott, külön belső és külső kör Por és füstgáz nem hatol be A belső és külső egység hűtőközeg- és vezérlővezetékekkel van összekötve, és tűzvédelmi előírások szerint leválasztva A mikro adatközpont vízszintes légvezetésű. A pontosan illesztett légvezető lemezek a célzott légvezetést szolgálják. A hidegoldal és melegoldal elválasztásával a légtechnikai zárlatok megelőzhetők, a hűtés hatékonyabb
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Belső egység (elpárologtató) Külső egység Hűtőközeg-vezetékek Adat- és tápvezetékek
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 3,3 A 60 Hz esetén: 3,5 A
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	2.070 W/2.300 W
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 14,2 A 60 Hz esetén: 14,7 A
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35	1.275 W/1.615 W
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50	1.525 W/1.920 W

Jellemzők

Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hőmérsékletszabályzás	Komfortvezérlő (gyári beállítás +25 °C)
60 Hz esetén	3,5 A
Motor circuit-breaker	Igen
Zajnyomásszint	70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ	2
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6,3...10 A
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2.500 W Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 3.090 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 2.070 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 2.300 W
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	Kompakt hűtés mikro adatközponthoz, 2,5kW, 3~, 400V, 50Hz