

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3128.100

TopTherm levegő-levegő hőcserélő

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3128.100 - TopTherm levegő-levegő hőcserélő falra szerelhető, szabályzóval

Csatlakozásra teljesen kész, falra szerelhető hőcserélő egység szabályzóval és digitális hőmérséklet-kijelzővel.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3128.100
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen csatlakozásra kész egység Dugaszolható csatlakozó kapocssor Feszültségmentes hibajelző érintkező túlmelegedés esetére Fúrósablon Rögzítési segédanyag
Specifikus hővezetés	45 W/K
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör 50 Hz esetén: 600 m ³ /h Külső kör 60 Hz esetén: 625 m ³ /h Belső kör 50 Hz esetén: 600 m ³ /h Belső kör 60 Hz esetén: 625 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,6 A 60 Hz esetén: 0,8 A
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 950 mm Mélység: 205 mm
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Hőmérséklet szabályzás	Elektronikus szabályozás digitális kijelzővel (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	Belső kör IP 54 Külső kör IP 34
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19 kg
Bruttó tömeg	20 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Termékleírás	RTT Oldalfali, levegő/levegő hőcserélő 45 WK, 230 V, 50/60 Hz

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK