

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3130.115

TopTherm levegő-levegő hőcserélő

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3130.115 - TopTherm levegő-levegő hőcserélő falra szerelhető, szabályzóval

Csatlakozásra teljesen kész, falra szerelhető hőcserélő egység szabályzóval és digitális hőmérséklet-kijelzővel.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3130.115
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen csatlakozásra kész egység Dugaszolható csatlakozó kapocssor Feszültségmentes hibajelző érintkező túlmelegedés esetére Fúrósablon Rögzítési segédanyag
Specifikus hővezetés	90 W/K
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör 50 Hz esetén: 850 m ³ /h Külső kör 60 Hz esetén: 945 m ³ /h Belső kör 50 Hz esetén: 850 m ³ /h Belső kör 60 Hz esetén: 945 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 1.580 mm Mélység: 215 mm
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Hőmérsékletszabályzás	Elektronikus szabályozás digitális kijelzővel (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
IP védetség az IEC 60 529 szerint	Belső kör IP 54 Külső kör IP 34

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	24,1 kg
Bruttó tömeg	24,95 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Termékleírás	SK TopTherm levegő/levegő hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 90 W/K, 115V, 50/60Hz, SzéxMaxMé: 400 x 1580 x 215 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK