

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3138.000

Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3138.000 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásvesztéssel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védelem pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3138.000
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	Magas védelem szintű tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	ventilátormotor nélkül
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 133 mm Mélység: 400 mm
Beépítési mélység	27,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 258 mm Kivágás mélysége: 258 mm
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 21 szűrőbetét nélkül IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt

Jellemzők

NEMA védettség	NEMA 12
Megjegyzés	Az IP 55 védettség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál). Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,2 kg
Bruttó tömeg	3,5 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK TETŐSZELLŐZŐ (VENTILÁTOR NÉLKÜL)

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK