


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3139.110

## Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.110 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásvesztéssel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védelem pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.



## Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Cikkszám   | SK 3139.110  |
| Kivitel  | tetőre szerelhető  |
| Termékleírás   | Magas védelemmel rendelkező tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők. |
| Szín   | RAL 7035   |
| Egységcsomag   | Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel   |
| Ventilátor   | Radiális, kondenzátormotor   |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat      | 1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /h   |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /h                       |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)  | 50 Hz esetén: 525 m <sup>3</sup> /h  |

# Jellemzők

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Névleges üzemi feszültség          | 115 V, 1~, 60 Hz   |
| Névleges teljesítmény Pel          | 60 Hz esetén: 65 W   |
| Névleges áram max.                 | 60 Hz esetén: 0,56 A   |
| Méret                              | Szélesség: 400 mm<br>Magasság: 133 mm<br>Mélység: 400 mm   |
| Beépítési mélység                  | 34,6 mm  |
| Szereléshez szükséges kihagyás     | Kivágás szélessége: 258 mm<br>Kivágás mélysége: 258 mm   |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint  | IP 21 szűrőbetét nélkül<br>IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt  |
| NEMA védetség                      | NEMA 12  |
| Előtét biztosító                   | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 3 A   |
| Megjegyzés                         | Az IP 55 védetség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál).<br>Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott. |
| Ventilátor élettartam (L10, 40 °C) | 60 Hz esetén: 68.000 h   |
| Üzemi hőmérséklettartomány         | -20 °C...55 °C   |
| Tárolási hőmérséklettartomány      | -40 °C...70 °C   |
| Zajnyomásszint                     | 60 Hz esetén: 54 dB(A)   |
| Csomagolási egység                 | 1 db   |
| Nettó tömeg                        | 5,16 kg  |
| Bruttó tömeg                       | 5,865 kg   |
| Vámtarifaszám                      | 84145915   |
| ETIM 9                             | EC000320   |
| ETIM 8                             | EC000320   |
| ECLASS 8.0                         | 27180716   |
| Termékleírás                       | TETŐVENTILLÁTOR, 525 m <sup>3</sup> /h   |

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK