

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.110

# Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.110 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásvesztéssel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védelemet pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3140.110
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	Magas védelemű szintű tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Radiális, kondenzátormotor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	60 Hz esetén: 868 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/598 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 670/690 m <sup>3</sup> /h

# Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)	60 Hz esetén: 965 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	60 Hz esetén: 138 W
Névleges áram max.	60 Hz esetén: 1,2 A
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 133 mm Mélység: 400 mm
Beépítési mélység	34,6 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 258 mm Kivágás mélysége: 258 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 21 szűrőbetét nélkül IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt
NEMA védetség	NEMA 12
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 3 A
Megjegyzés	Az IP 55 védetség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál). Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 67.800 h 60 Hz esetén: 66.400 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Zajnyomásszint	60 Hz esetén: 60 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,7 kg
Bruttó tömeg	6 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320

## Jellemzők

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	TETŐVENTILLÁTOR 965 m <sup>3</sup> /h

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---