

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásvesztéssel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védelem pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3140.140
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	Magas védelemmel rendelkező tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Radiális, háromfázisú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	50 Hz esetén: 800 m ³ /h 60 Hz esetén: 853 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/600 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 660/685 m ³ /h

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)	50 Hz esetén: 863 m ³ /h 60 Hz esetén: 942 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 98 W 60 Hz esetén: 130 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,17 A 60 Hz esetén: 0,2 A
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 133 mm Mélység: 400 mm
Beépítési mélység	34,6 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 258 mm Kivágás mélysége: 258 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 21 szűrőbetét nélkül IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt
NEMA védettség	NEMA 12
Megjegyzés	Az IP 55 védettség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál). Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 63.500 h 60 Hz esetén: 61.500 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 56 dB(A) 60 Hz esetén: 58 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6 kg
Bruttó tömeg	6,02 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	TETŐVENTILLÁTOR 863/942 m ³ /h

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA IEC CB 30 - KC Korea TÜV tanúsítású biztonság UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
