

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Nyomóventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Nyomóventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 m³/ó

2 U nyomószellőztető max. 320 m³/h levegőátáramlással. A csekély, 52 dB zajképződés irodai környezetben való használatot is lehetővé tesz.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3144.000
Termékleírás	A közvetlenül a 19"-os síkba építhető nyomóventilátorokat a többi ventilátorral szemben széles levegősáv jellemzi, kedvező zajszint mellett.
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Csatlakozásra készen huzalozott egység Szűrőbetét
Fordulatszám	2 245 rpm
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 37 W 60 Hz esetén: 46 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,16 A 60 Hz esetén: 0,22 A
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 88 mm Mélység: 163 mm
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 52 dB(A) 60 Hz esetén: 62 dB(A)
Max. stat. nyomáskülönbség	65 - 70 Pa
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Belső kör 50 Hz esetén	320 m ³ /h
Belső kör 60 Hz esetén	330 m ³ /h
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	2,2 kg
Bruttó tömeg	2,4 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK SZELLŐZTETŐ VENTIL.,19", 2U, 320m3/h

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat