

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3145.000

# Nyomóventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3145.000 - Nyomóventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 m<sup>3</sup>/ó

2 U nyomószellőztető max. 320 m<sup>3</sup>/h levegőátáramlással. A csekély, 52 dB zajképződés irodai környezetben való használatot is lehetővé tesz.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3145.000
Termékleírás	A közvetlenül a 19"-os síkba építhető nyomóventilátorokat a többi ventilátorral szemben széles levegősáv jellemzi, kedvező zajszint mellett.
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Csatlakozásra készen huzalozott egység Szűrőbetét
Fordulatszám	2 245 rpm
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 37 W 60 Hz esetén: 46 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,32 A
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 88 mm Mélység: 158 mm
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 52 dB(A) 60 Hz esetén: 62 dB(A)
Max. stat. nyomáskülönbség	65 - 70 Pa
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Belső kör 50 Hz esetén	320 m <sup>3</sup> /h
Belső kör 60 Hz esetén	330 m <sup>3</sup> /h
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,3 kg

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	2,388 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK 19" NYOMÓSZELLŐZTETŐ 110 V

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------

---