

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Állapot: 2026.05.31. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Minden megfelelő méretű tetőfelületbe beépíthető, légszállítási teljesítmény 360 m³/h.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3148.007
Kivitel	ventilátormotor nélkül
Termékváltozás	A szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez újbóli felhasználásához, az új típusú tetőventilátor beépítéséhez az 5050.700 adapterkeret szükséges.
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tömítési és rögzítési segédanyagok Fúrósablon
Méret	Szélesség: 420 mm Magasság: 65 mm Mélység: 340 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 345 mm Kivágás mélysége: 265 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 43
Megjegyzés	A szűrőbetétes szűrőtartó utólagos beépítésének köszönhetően a 3148.007 tetőszellőztetés eléri az IP 44 védettséget
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...60 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,644 kg
Bruttó tömeg	2,844 kg
Vámtarifaszám	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK TETŐSZELLŐZTETŐ MOTOR NÉLKÜL, RAL7035