


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.007**

**Tetőventilátorok, tetőszellőztetés**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.007 - Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Minden megfelelő méretű tetőfelületbe beépíthető, légszállítási teljesítmény 360 m<sup>3</sup>/h.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3149.007
Kivitel	Csatlakozásra kész egység beépített radiálventilátorral
Termékváltozás	A szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez újbóli felhasználásához, az új típusú tetőventilátor beépítéséhez az 5050.700 adapterkeret szükséges.
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tömítési és rögzítési segédanyagok Fúrósablon Csatlakozókábel (3 m)
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 42 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,2 A
Méret	Szélesség: 420 mm Magasság: 95 mm Mélység: 340 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 345 mm Kivágás mélysége: 265 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 43
Megjegyzés	A szűrőbetétes szűrőtartó utólagos beépítésének köszönhetően a 3148.007 tetőszellőztetés eléri az IP 44 védettséget
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...60 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 53 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,824 kg

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	6,131 kg
Vámtarifaszám	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK TETŐVENTILÁTOR 230 V, RAL7035 SZÍNBEN

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------

---