


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.420

TopTherm tetőventilátorok

Állapot: 2026.03.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.420 - TopTherm tetőventilátorok TS 8-hoz

A TS típushoz való tetőventilátorok pontosan illenek a TopTherm tetőklímák kivágására. A szerelés minden elegendően nagy méretű tetőfelületre is történhet. A VX IT termékcsalád utódtermékei esetében a szerelőnyílások nem kompatibilisek. A tetőlemez VX IT-ben történő további felhasználásához az 5050.701 adapterkeret szükséges.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3149.420
Termékleírás	Az aktív tetőszellőztetők a TopTherm tetőklímák kis- és közepes teljesítményosztályú kiviteleinek nyílásaiba pontosan beleillenek.
Termékváltozás	A szerelőnyílások nem kompatibilisek A tetőlemez további felhasználásához az 5050.701 adapterkeret szükséges.
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész egység beépített radiálventilátorral Tömítési és rögzítési segédanyagok
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 120 W 60 Hz esetén: 170 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,55 A 60 Hz esetén: 0,88 A
Méret	Szélesség: 550 mm Magasság: 125 mm Mélység: 370 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 475 mm Kivágás mélysége: 260 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 43
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 68 dB(A) 60 Hz esetén: 69 dB(A)

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,119 kg
Bruttó tömeg	9,599 kg
Vámtarifaszám	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK TopTherm roof-mounted fan, 400 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 550x125x370 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------