

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230 Tetőventilátorok

Állapot: 2026.06.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Tetőventilátorok VX, VX IT típushoz

Irodai tetőszellőztetők nagyon csekély zajképződéssel (40 dB) és nagy térfogatárammal (szabad kifúvás 1500 m³/h).



Jellemzők

Cikkszám	SK 3164.230
Előnyei	Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél Csatlakozásra kész huzalozás
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tetőventilátorok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,3 A 60 Hz esetén: 0,35 A
Méret	Szélesség: 511 mm Magasság: 227 mm Mélység: 511 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	Belső kör IP 54
Megjegyzés	A megadott légszállítás csökkentése 800 m ³ /h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztető lábazati takarólemezzel
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	18,35 kg
Bruttó tömeg	19,36 kg
Vámtarifaszám	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	DK TETŐSZELLŐZTETŐ,230V/50HZ,1500 M3/H

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---