

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.610 Tetőventilátorok

Állapot: 2026.03.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.610 - Tetőventilátorok VX, VX IT típushoz

Irodai tetőszellőztetők nagyon csekély zajképződéssel (40 dB) és nagy térfogatárammal (szabad kifúvás 1500 m³/h).

Jellemzők

Cikkszám	SK 3164.610
Előnyei	Egyszerű szerelés, szerelőnyílások készítésére nincs szükség tetőlemezes kivitelnél Csatlakozásra kész huzalozás
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Tetőventilátorok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges üzemi feszültség	115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,6 A 60 Hz esetén: 0,7 A
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 240 mm Mélység: 800 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	Belső kör IP 54
Megjegyzés	A megadott légszállítás csökkentése 800 m ³ /h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztető lábazati takarólemezzel
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	31,35 kg
Bruttó tömeg	33 kg
Vámtarifaszám	84145915
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK