


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 Ventilátormodul

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3165.830 - Ventilátormodul

Szerverrackek ajtókeretére történő szereléshez (elülső és hátsó ajtó) és az IT berendezések vízszintes légvezetésének támogatására.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3165.830
Termékleírás	Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. Kifejezetten egyrészes, perforált acéllemez ajtókba történő beépítéshez. Az adatátviteli és hálózati szekrények egyre növekvő beépítési sűrűsége miatt az aktív, közvetlen házszellőztetés elkerülhetetlen. A hátsó vagy az elülső ajtóra rögzített szellőztetőmodul segíti a szerver vízszintes légterelését és ezáltal lehetővé teszi az aktív egységek gyorsabb hőleadását.
Előnyei	Két szellőztető bővítőkészlettel kiegészítve a légszállítási teljesítmény 1200 m ³ /h-ra növelhető. A levegő iránya a ventilátor elforgatásával egyszerűen változtatható. Több lemez soros kapcsolása lehetséges. Egyszerű szerelés a vázon. Csatlakozásra kész huzalozás
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	2 ventilátor Csatlakozókábel (2,5 m) Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 70 W 60 Hz esetén: 70 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,38 A 60 Hz esetén: 0,36 A
Méret	Szélesség: 693 mm Magasság: 606 mm Mélység: 64,5 mm
Megjegyzés	Csak ajtóvázra történő szereléshez!
Zajnyomásszint	55 dB(A)

Jellemzők

Használható	Házípus: TS 8 szerverszekrények DK-TS Szélesség: 800 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11,523 kg
Bruttó tömeg	12,129 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK SZELLŐZTETŐLEMEZ SZERVERSZEKRENYHEZ