

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3166.115 Tetőventilátorok

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3166.115 - Tetőventilátorok VX IT, TS IT-hoz

Tetőventilátor irodai környezetbe igen csekély, 39 dB(A) zajszinttel és nagy légszállítással (szabad kifúvással 1245 - 1345 m³/h).

Jellemzők

Cikkszám	SK 3166.115
Előnyei	Egyszerű csatlakozástechnika C13 hidegkészülék aljzattal Energiahatékony fordulatszám-szabályozás előre beállított jelleggörbével Nagyon csendes, ezért irodai környezetbe alkalmas Nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik és többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz
Alkalmazási területek	irodákba
Működési elv	A fordulatszám-szabályozós ventilátorral a teljesítmény optimálisan a tényleges igényhez igazítható
Anyag	Acéllemez, festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	1 ventilátoregység Fordulatszám-szabályozó Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt Telepítési és rövid üzemeltetési útmutató Tetőlemez nélkül
Névleges üzemi feszültség	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés a cikkszámhoz	A megadott légszállítás csökkentése 800 m ³ /h-ra 40 Pa ellennyomás esetén, két szellőztető lábazati takarólemezzel
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,5 A 60 Hz esetén: 0,5 A
Kivitel	előszerelt
Méret	Szélesség: 470 mm Magasság: 200 mm Mélység: 470 mm

Jellemzők

Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:410 mm Mélység:410 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 20
Hőmérséklet szabályzás	Fordulatszám-vezérelt ventilátor
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 24 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 24 W
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	1 245 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény (üzemi ponton)	800 m ³ /h
Zajszint (az üzemi ponton)	39 dB(A)
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11,267 kg
Bruttó tömeg	11,86 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m ³ /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat