

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3171.105 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.105 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3171.105
Kivitel	szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Megjegyzés	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz	3239....
Méret	Szélesség: 173 mm Magasság: 173 mm Mélység: 17 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G3 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	0,65 kg
Bruttó tömeg	0,76 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	TARTALÉK SZŰRŐBETÉT SK3239/3323, 50DB/CS

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)