

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.120

Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.120 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhez

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.



Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Cikkszám | SK 3171.120 |
| Kivitel | szűrő szellőztető/kimeneti szűrő |
| Anyag | PET |
| Szín | fehér |
| Megjegyzés | A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak. |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 3239.xxx |
| Méret | Szélesség: 167 mm Magasság: 167 mm Mélység: 21 mm |
| Szűrőosztály | a DIN EN 779 szerint: G4 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 70% |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén |

Jellemzők

| | |
|--------------------------|---|
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz. |
| Csomagolási egység | 5 db |
| Nettó tömeg | 0,2 kg |
| Bruttó tömeg | 0,22 kg |
| Vámtarifaszám | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Termékleírás | SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3239.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/ kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 167x167x21 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|------------------------|
| Jóváhagyások | UR + C-UR (recognized) |
|--------------|------------------------|