

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3172.120

Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3172.120 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhoz

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3172.120
Kivitel	szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
Anyag	PET
Szín	fehér
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetétrel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3240.xxx 3241.xxx
Méret	Szélesség: 212,5 mm Magasság: 212,5 mm Mélység: 21 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G4 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 70%
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén

Jellemzők

Megjegyzés a cikkszámhoz	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,335 kg
Bruttó tömeg	0,34 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------