

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.105 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.105 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3173.105
Kivitel	szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Megjegyzés	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz	3243.... 3244.... 3245....
Méret	Szélesség: 289 mm Magasság: 289 mm Mélység: 17 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G3 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	1,2 kg
Bruttó tömeg	1,72 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	TARTALÉK SZŰRŐBETÉT SK3243/3244, 50DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)